

Nombre del producto	ISO13485 Mayores de fábrica 3p Metal Lemo Male a 4.0 Electrodo Fisioterapia femenina Fisioterapia Cable de plomo para la máquina de decenas de electrodos
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

Escenarios de propósito y aplicación

- **Departamentos de fisioterapia del hospital:** Ampliamente utilizado en entornos médicos profesionales para pacientes sometidos a rehabilitación posterior a la cirugía, tratando lesiones deportivas o manejar afecciones de dolor crónico.
- **Centros de rehabilitación:** Esencial para proporcionar servicios de fisioterapia efectivos a los clientes que se recuperan de accidentes cerebrovasculares, lesiones de la médula espinal y otras discapacidades físicas.
- **Fisioterapia basada en el hogar:** Conveniente para los pacientes que prefieren recibir tratamientos de fisioterapia en el hogar bajo la guía de un profesional de la salud.

Características principales:

- **Conector masculino de 3p metal Lemo:** El [Cable de conector masculino Lemo de 3 pines de metal](#) es altamente duradero y corrosión, resistente. Su construcción de metales garantiza una conexión segura y estable, minimizando el riesgo de pérdida de señal. Los pines de precisión - diseñados están diseñados para encajar perfectamente en enchufes compatibles, proporcionando una conexión eléctrica confiable.
- **4.0 Snaps femenino de electrodo:** El [4.0 Cable de snap femenino de electrodo](#) está diseñado para facilitar la fijación y desprendimiento de electrodos. Tiene un mecanismo de bloqueo robusto que mantiene los electrodos firmemente en su lugar durante el tratamiento, evitando la desconexión accidental. La hebilla está hecha de plástico de alta calidad que es ligero y resistente al desgaste.
- **1 - a - 2 Diseño de división:** El diseño de división único, dos permite la conexión simultánea de dos electrodos a una sola fuente, aumentando la eficiencia del tratamiento. [Como los conectores Lemo Redel 6pin al cable de cable de electrodo de Snap Magnetic](#). Este diseño es especialmente útil para tratar áreas más grandes del cuerpo o para realizar tratamientos bilaterales.






Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China