

parametros del producto

nombre del producto	Cable Ethernet Gigabit RJ45 Cámara digital industrial Cable de visión artificial Cable
Conector	RJ45 8P8C macho a hembra, Cat 6
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	Cámara CCD, visión artificial
Función	Transmisión de datos, Confiabilidad de transferencia
MOQ	100PCS

Este cable ethernet Gigabit, cámara digital industrial, cables de video de visión artificial con bloqueo de montaje de tornillos, ampliamente utilizado para el cableado de robots móviles, brazos robóticos, máquinas herramienta, equipos de automatización, cadenas de tanques y piezas móviles de alta velocidad. Adopción de flexión y desgaste de alta resistencia. - material de PVC resistente y material de PVC súper flexible resistente al calor, la vida útil de flexión puede alcanzar más de 30 millones de veces; Impermeable, resistente al aceite, resistente al calor (80 °C), resistente a los rayos UV, retardante de llama. Cumple con la certificación de especificación de seguridad obligatoria UL/cUL.

Además, también tenemos un cable de extensión ethernet macho a hembra RJ45 8P8C Cat5 Cat5e Cat6, es perfecto para extender su conexión ethernet para llegar a un enrutador o HDTV, cine en casa y proteja el puerto de red de la computadora contra constantes conexiones y desconexiones, así como con la transferencia de datos de carga y descarga de alta velocidad para aplicaciones de servidor. Además, tenemos un cable de red ethernet similar como [Cable telefónico RJ12 6P6C macho a hembra](#) .

Foto del producto:





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.