

parametros del producto

nombre del producto	Montaje en panel a prueba de agua HDMI macho a hembra Cable de extensión empotrado para montaje en automóvil
Conector	HDMI estándar macho a hembra
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	Montaje empotrado en el salpicadero de la motocicleta del barco del camión
Función	Transferencia de datos de alta velocidad, sincronización, carga rápida PD
MOQ	100PCS

Este [HDMI macho a hembra](#) El cable de extensión empotrado para montaje en panel impermeable para montaje en automóvil funciona con vehículos con entrada HDMI para extensión/montaje, permite transferir video desde el puerto HDMI, está especialmente diseñado para uso en automóviles, botes, bicicletas o remolques y es compatible con cualquier estéreo de automóvil, bote o Bicicleta equipada con entrada HDMI.


También tenemos otro cable HDMI que se usa ampliamente para computadoras portátiles, PS4, HDTV, monitores, proyectores, extensores de puertos HDMI, como [cable de extensión HDMI macho a hembra](#) con transmisión de alta velocidad y compatible con PS5,PS4,TV stick,player.

Foto del producto:





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.