

parametros del producto

nombre del producto	JST XH 2,54 mm Conectores de cabecera de 3 y 12 pines con cable HDMI
Conector	HDMI estándar con XH 2.54 Molex
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	Televisión, cine en casa, UAV, ordenador portátil
Función	Transferencia de datos de alta velocidad, carga rápida PD
MOQ	100PCS

El cable HDMI se usa ampliamente para computadoras portátiles, PS4, HDTV, monitores, proyectores, extensores de puertos HDMI, este cable de extensión HDMI para cable JST XH2.54mm Molex, que tiene transmisión de alta velocidad y es compatible con PS5, PS4, TV stick, reproductor.

Nuestra fábrica espera producir este tipo de cable HDMI, también podría proporcionar otro cable HDMI, como [Cable USB C a Micro HDMI](#). Además, admitimos todo tipo de cables de carga USB, con nuestro sólido equipo de I D, ya sea que se trate de personalización de funciones o apariencia, podemos proporcionar muchos tipos de cables con bloqueo de tornillo, como [.](#)

[Foto del producto:](#)





[Información de la compañía. Descripción general](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.