

parametros del producto

nombre del producto	Cable divisor Y DB9 hembra a cable de extensión HDMI con conector DC55 * 25 mm
conector	DB9 hembra a HDMI machoDC5525 hembra
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	Computadora, Impresora, Escáner, Máquina POS, Monitor, Módem
Función	Transferencia de datos de alta velocidad
MOQ	100PCS

Divisor Y personalizado D-sub DB9pin hembra a cable blindado HDMI RS232 cable serial con orificio de enchufe DC5525, este cable de impresora de computadora se combina con DB9pin hembra convertidor HDMI conector DC55 * 25 mm. Además, admitimos servicios OEM ODM y cualquier cable personalizado, como [Adaptador de red RJ45 cable de extensión ethernet](#).

Mientras tanto, el cable D-sub recién llegado con cubierta protectora, [Cable de extensión serie DB25 macho a hembra RS232](#) , RS232 25 pines conector chapado en oro cable de puerto serie para impresora, escáner. Además, nuestros conectores seriales DB25 utilizan pines chapados en oro, que son resistentes a la corrosión y proporcionan una conexión fiable. Y también tenemos el cable D-sub similar de [.](#)

[Foto del producto:](#)





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.