

| | |
|---------------------|--|
| Nombre del producto | Mini de 6pin de alta calidad ensamblado 2 en 1 4.0 Cable de fisioterapia de conector médico médico para el hospital y el hogar Uso del hogar ISO13485 Guangdong Fabricante |
| solicitud | Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia |
| longitud | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado |
| color | Gris, blanco, negro y personalizado |
| Material conductor | Cobre estampado |
| Paquete | Empaquetado individualmente |

Solicitud:

- **Grandes hospitales generales:** En los departamentos de rehabilitación y fisioterapia, se puede adaptar a dispositivos como estimuladores eléctricos neuromusculares. La función de dos, en una, permite el tratamiento sincrónico de canales múltiples, acortando el ciclo de rehabilitación y mejorando la eficiencia.
- **Centros de rehabilitación:** Cuando se conectan a dispositivos como entrenadores de rehabilitación conjunta, la señal estable y el conector femenino 4.0 aseguran el funcionamiento del equipo y la retroalimentación de los datos de capacitación.
- **Atención médica diaria en el hogar:** Conéctelo a un hogar pequeño, use dispositivos como masajeadores de baja frecuencia. Es fácil de ensamblar y operar, permitiendo fisioterapia en cualquier momento.
- **Rehabilitación y enfermería en el hogar:** Es adecuado para dispositivos de fisioterapia de rehabilitación del hogar. La longitud razonable del cable satisface las necesidades de uso en diferentes habitaciones, ayudando a los pacientes a continuar el tratamiento y recuperarse.

Características principales:

- Diseño de ensamblaje: facilita la instalación y el mantenimiento, reduce los costos de mantenimiento y mejora la flexibilidad del uso.
- **4.0 Conector femenino médico:** Cuenta con contacto estable y transmisión precisa de la señal, asegurando efectos de fisioterapia estables y confiables.
- Materiales de alta calidad: cuenta con una fuerte durabilidad, excelente capacidad anti - interferencia y es adecuado para entornos médicos complejos.
- **TOW- IN - Un cable de omisión:** Puede conectar dos dispositivos simultáneamente, aumenta la eficiencia del trabajo y cumple con varios requisitos de tratamiento.









Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China