

Nombre del producto	Snap de electrodo de alta calidad USB A a 4.0 con cable de fisioterapia de interruptor para sesiones de terapia de máquina de decenas
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

Escenarios de propósito y aplicación□

- Este cable de fisioterapia sirve como un concentrador de conexión. Un extremo está conectado a una fuente de alimentación o dispositivo de salida de señal a través del **USB una interfaz**, y el otro extremo está conectado a almohadillas de electrodo utilizando el **4.0 Electrodo femenino**. Permite funciones como estimulación eléctrica, masaje de pulso y fisioterapia térmica en el cuerpo humano, promoviendo efectivamente la circulación sanguínea, aliviando la fatiga muscular y el dolor.
- Se usa ampliamente en la fisioterapia diaria de salud en el hogar, lo que permite a los usuarios realizar tratamiento automático en su tiempo libre. También es adecuado para los centros de fisioterapia de rehabilitación profesional y los departamentos de rehabilitación de hospitales, proporcionando servicios de tratamiento de rehabilitación profesional para los pacientes.

Características principales:

- Interfaz de alta calidad: **La interfaz USB una** Cuenta con una excelente versatilidad y estabilidad. Puede conectarse perfectamente con varios dispositivos equipados con salida USB, asegurando la transmisión estable de potencia y señal.
- Snap de electrodo confiable: el **4.0 Electrodo femenino** ha sido diseñado y probado rigurosamente. Se conecta firmemente al **almohadilla de electrodos** y no es propenso a aflojar, garantizando la estabilidad y la efectividad de la conducción actual durante el proceso de fisioterapia.
- Interruptor conveniente: el interruptor equipado es fácil de operar. Los usuarios pueden activar o desactivar la función de fisioterapia en cualquier momento de acuerdo con sus propios sentimientos, controlando con precisión el proceso de fisioterapia.





Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China