

## parametros del producto

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| nombre del producto | Conector hembra DB9 de 9 pines a cable de consola serial de red LAN RJ12 6P6C |
| conector            | Conector DB9pin hembra a macho RJ12                                           |
| Longitud del cable  | 30 cm o personalizado                                                         |
| Color de cable      | Negro o personalizado                                                         |
| Equipos aplicados   | Computadora, Impresora, Escáner, Máquina POS, Monitor, Módem                  |
| Función             | Transferencia de datos de alta velocidad                                      |
| MOQ                 | 100PCS                                                                        |

Este cable de consola serie DB9 a RJ12 6P6C RS232 se utiliza para el dispositivo de controlador paso a paso Leadshine de Sevo Drive, que conecta su computadora al dispositivo con una interfaz compatible con RS-232 (puerto COM), admitimos servicios OEM ODM y cualquier cable personalizado, como .

**Mientras tanto, también tenemos otro cable D-sub con bloqueo de tornillo, como el cable de extensión serie DB9 hembra a RJ45 8P8C, RS232 9Pins cable de puerto serie conector ni-plated para impresora, escáner. Y también tenemos el cable D-sub similar de .**

**Foto del producto:**











**Información de la compañía. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.