

paraMETROetros del producto

nombre del producto	Terminal prensado 4.0 Electrodo ECG Hembra Broche con niquelado
conector	Botón a presión hembra de 4,0 mm
Tamaño de complemento	3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
Color	Plateado
Equipos aplicados	Electrodo de ECG, dispositivo médico, placa PCB
Función	M servicios médicos de salud
MOQ	100PCS

Este broche hembra de ECG ni-plateado con terminal engarzado, también tenemos muchos tipos de botón de presión de ECG que se usan para máquinas médicas de electrodos, con un tamaño de 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 mm. Además, como un broche de presión de ecg estándar, podría traje para la dimensión de la placa PCB de 3.5 mm / 4.0 mm / 5.0 y con material niquelado y dorado. Además, también tenemos otro botón a presión ecg como [electrodo hembra boton a presion con 3 mordazas](#) .Y otro complemento hembra para montaje en PCB [Broche hembra ECG ni-plateado de 4,0 mm y 5,0 mm](#).

Cuando necesite estos botones a presión de ecg de electrodos, es posible que también se requiera el cable del electrodo, como el [Clip de agarre para cable conductor de botón a presión de ecg](#). Acerca de más detalles del botón ecg sanp que solicitó, no dude en contactarnos.

Foto del producto:





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.