

parametros del producto

nombre del producto	Cable de extensión Ethernet RJ45 Cat6 para LAN de red de área local
Conector	Conector RJ45 8P8C macho a macho con control de interruptor
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	HDTV, cine en casa, reproductor de DVD, proyector, PS3, otros dispositivos
Función	Transmisión de datos, sincronización
MOQ	100PCS

El cable de extensión ethernet macho a macho RJ45 8P8C Cat5 Cat5e Cat6 es perfecto para extender su conexión ethernet para llegar a un enrutador o HDTV, cine en casa y proteja el puerto de red de la computadora del constante enchufar y desenchufar, así como con la transferencia de datos de carga y descarga de alta velocidad para aplicaciones de servidor.

En el campo de la producción de cables de red, tenemos muchos años de experiencia en producción e investigación y desarrollo, y tenemos nuestros propios moldes en varios cables. Además, también tenemos otras líneas de productos de cable, como cable USB, cable médico y cable de computadora y tenemos un cable de red ethernet similar como [Cable telefónico RJ12 6P6C macho a hembra](#) .

Foto del producto:





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.