

Términos comerciales: MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1.000.000 unidades por mes

Pago: T/T, Paypal, Western Union

Lugar de origen: Dongguan, China

Plazo de entrega: plazo de entrega de la muestra de 3 a 7 días, la producción en masa es de alrededor de 15 a 20 días

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envío: Por aire, por mar o Fedex, DHL, UPS

Cantidad mínima de pedido: 500 unidades.

---

### **Características:**

1. Los clientes básicos requieren un ángulo de enchufe personalizado, que puede elegir diferentes direcciones de ángulo, como 90 grados, codo izquierdo, codo derecho, etc.
2. Los cables Tens son adecuados para equipos de viaje, el cable del electrodo es fácil de operar y se puede utilizar en cualquier momento. Los cables conductores son convenientes de almacenamiento y uso.
3. Utilizado en máquinas digitales, masajeadores adelgazantes, máquinas TENS y otros equipos de atención médica. Los cables tensores se pueden utilizar durante mucho tiempo y son seguros, los cables tensores son resistentes y prácticos.


Artículos similares:

[\*\*Conector DC2.35 de 90 grados a cable ECG con clavija de electrodo 2.0,y Enchufe a presión de 4 pines a pin de electrodo 2.0\*\*](#)

Calidad de los productos garantizada por más de 12 meses y conformidad con RoHS y certificación

Hemed ya cuenta con la certificación I S O 13485 de gestión de calidad de dispositivos médicos, el registro I S O 9 0 0 1 para la gestión de calidad internacional y el registro I S O 1 4 0 0 1 para el sistema de gestión ambiental y los productos han pasado los informes de prueba de UL, CQC, CE y SGS.





## Preguntas más frecuentes

### P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de realizar un pedido más?

R: Claro, Heymed proporciona muestras gratuitas si tenemos existencias, a las muestras personalizadas se les debe cobrar el costo de instalación. Agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

### P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

### P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con especialistas profesionales en garantía de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

**P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

**P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

R: Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

**P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

R: Claro. Estaremos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo.