

Paramètres du produit

Nom du produit	Câble d'extension USB alimenté 12 V avec connecteur mâle à femelle
Connecteur	USB alimenté 12V mâle à femelle
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Extension, système de point de vente, imprimante, scanner de codes à barres, ordinateur, etc.
Fonction	Connectez les scanners et imprimantes POS à un PC pour l'alimentation et la connectivité
MOQ	100PCS

Ce 1 **Câble USB alimenté en 2V** permet l'extension d'une connexion USB alimentée et peut être utilisé pour connecter divers appareils. Le câble est utilisé à la fois pour la transmission de données et pour l'alimentation de l'appareil connecté, il peut transmettre des données à une vitesse de transfert élevée mais également capable de transférer jusqu'à 6 A à un courant nominal maximum. Il offre une superbe mise à la terre et une protection pour tous les composants. , ainsi qu'une protection contre l'usure normale pouvant résulter d'insertions et de retraits répétés. Il élimine les besoins d'alimentation externe pour les périphériques USB tels que les imprimantes de reçus, les dispositifs de capture de signature et les lecteurs de codes-barres.

Nous avons également d'autres câbles USB avec cordon d'alimentation 12V de couleur, tels que [.](#)

[Photo du produit :](#)





Information d'entreprise. Aperçu



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3e. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.