

Notre capuchon d'électrode EEG à 8 canaux est spécialement conçu pour la recherche scientifique, les études cognitives et la formation de neurofeedback, après le système de plomb standardisé 10-20 EEG. Fabriqué à partir de tissu élastique premium, le plafond garantit un ajustement confortable mais confortable pour les séances de surveillance étendues, améliorant à la fois la qualité du signal et l'expérience utilisateur. Pour une collection de signaux améliorée, il peut être efficacement combiné avec notre [fils de plomb EEG durables](#) pour assurer une transmission stable tout au long du processus d'enregistrement.

En tant que fabricant et fournisseur de Chine Dongguan de confiance, nous nous concentrons sur la fourniture d'accessoires EEG de haute qualité avec des performances fiables et des options de personnalisation flexibles. Le plafond prend en charge divers matériaux d'électrodes, types de connecteurs et tailles de capuchon, ce qui le rend très adaptable à différents environnements de recherche. De plus, pour les applications nécessitant une surveillance supplémentaire, notre [Patches d'électrode jetables](#) Offrez une excellente adhérence cutanée et une faible impédance, améliorant davantage la qualité de l'acquisition du signal EEG.

Avec de fortes capacités OEM et ODM, notre usine basée à Dongguan garantit une livraison rapide, un contrôle strict de la qualité et un service professionnel pour soutenir les clients mondiaux dans les industries médicales et scientifiques.





### **Certification et conformité:**

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

## **Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine