

Notre capuchon EEG à 32 canaux est une solution réutilisable haute performance compatible avec le système international de placement des électrodes 10-20. Construit à partir de matériaux flexibles et respirants, il assure le confort des patients lors des enregistrements EEG étendus. Le plafond prend en charge le placement sécurisé des électrodes et la transmission fiable du signal, ce qui le rend adapté à la santé, à la recherche et à l'utilisation de l'éducation. . Fabriqué en tissu élastique de haute qualité, le capuchon offre un ajustement confortable pour une utilisation à long terme et peut être jumelé de manière transparente avec [fils de plomb EEG de haute qualité](#) pour améliorer la transmission du signal pendant les séances de surveillance.

Fabriquée par un principal fournisseur d'accessoires EEG et une usine basés à Dongguan, en Chine, nous fournissons des options de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques du projet, y compris différents matériaux d'électrodes, types de connecteurs et tailles. Pour améliorer encore la fiabilité de la collecte de données sur les ondes cérébrales, notre plafond peut être utilisé à côté [patches d'électrode médicale professionnelle](#), assurer un meilleur contact et une meilleure clarté du signal. Un contrôle de qualité fiable et une livraison globale rapide garantissent une excellente expérience et des performances utilisateur. Les services OEM et ODM sont disponibles.

Caractéristiques clés:

- Compatible avec la norme internationale 10-20 EEG
- 32 canaux espacés uniformément pour les signaux EEG à haute résolution
- Tissu confortable et extensible pour une usure à long terme
- Conception réutilisable avec jusqu'à 50 cycles de lavage
- Options d'électrode et de connecteur personnalisables
- Fabriqué à Dongguan, Chine - OEM / ODM disponible






Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine