

Paramètres du produit


Nom du produit	Capteurs d'oxymètre à clip d'oreille avec prise audio mâle de 3,5 mm pour oxymètres de pouls auriculaires
Connecteur	Prise audio 3,5 mm, capteur de clip d'oreille SpO2
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Gris médical ou personnalisé
Fonction	Transmission TENS EMS, oxymètres de pouls
MOQ	100PCS

Ce capteur de clip d'oreille avec prise audio de 3,5 mm et fournit un site alternatif pour l'oxymétrie de pouls. Dans certains cas, l'accès aux mains et aux pieds d'un patient peut ne pas être disponible, ou les mains peuvent ne pas recevoir un flux sanguin suffisant, nous proposons donc un capteur d'oxymètre de pouls à clip d'oreille. Cette configuration fonctionne bien pour la surveillance continue et aussi pour l'épreuve d'effort qui est une alternative idéale lorsque l'utilisation d'un capteur de doigt n'est pas pratique.

Nous fournissons non seulement un capteur de clip d'oreille SpO2, mais le connecteur peut également être personnalisé. [Câble d'électrode de surveillance EEG ECG multi-fils](#), qui avec un câble d'électrodes eeg actives à 8 canaux et un câble passif eeg.

Pour toute demande concernant ce clip d'oreille pour capteur de sonde SpO2 avec câble jack audio mâle, veuillez nous contacter.

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.