

Nom de produit	Plug à 4 broches LEMO Metal en forme de L au 316 Câble de thérapie de connecteur en acier inoxydable ISO13485 Fabricant de câbles médicaux Dongguan
application	Machine de stimulation, outil de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
paquet	Emballé séparément

Fabriquée par une usine de câbles médicaux certifiée ISO13485 à DongGuan, en Chine, ce câble de thérapie à fiche en acier inoxydable en forme de 4pines assure une transmission de signal stable et à faible résistance dans des dispositifs de thérapie professionnelle, notamment des dizaines, des EMS et des systèmes de stimulation bioélectrique. Il complète parfaitement d'autres assemblages de câbles Dongguan de la précision tels que [Connecteur féminin personnalisé 4pin LeMo Metal à PH2.0-4pin Câble de physiothérapie terminal](#), également réalisé par le même fournisseur dans le cadre de la certification ISO13485.

Le bouchon compatible LEMO fournit un ajustement sécurisé avec des prises de qualité médicale, tandis que le connecteur en acier inoxydable 316 offre une conductivité et une résistance à la corrosion supérieures, adaptées aux applications de thérapie médicale ou esthétique à long terme. Cela s'aligne parfaitement avec des produits comme [Connecteur LEMO en métal auto-local 6pin à DB9 Câble d'extension du capteur DB9](#), présentant la polyvalence de notre plante à base de Dongguan en tant que fournisseur fiable d'assemblages de LEMO en métal et en plastique.

Notre usine basée à Dongguan utilise des matériaux biocompatibles tels que le TPU ou le silicone pour l'isolation, offrant une flexibilité, une durabilité et une sécurité des patients. En tant que fournisseur de gros fiable et fournisseur pour les projets OEM et ODM, nous fournissons une personnalisation complète des types de connecteurs, des longueurs de câbles et de l'étiquetage pour répondre à vos besoins cliniques ou commerciaux exacts.





Certification et conformité:

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Donggueng, province du Guangdong, Chine