

Paramètres du produit

Nom du produit	Fils de connexion d'électrode 4 en 1, prise Audio de 3.5mm à 4.0mm, câble à pression d'électrode médicale
Connecteur	Prise femelle 3,5 mm/4,0 mm vers prise audio
Longueur du câble	120 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Blanc Noir ou personnalisé
Fonction	Câble adaptateur de transmission/masseur ECG/EKG/EEG/EMG TENS EMS
Quantité minimale de commande	100 pièces

En tant que fabricant de certification de système de gestion de dispositifs médicaux ISO13485, nous avons de nombreuses années d'expérience dans la production **Accessoires pour câbles d'électrodes ECG** .

Ce câble médical à pression ECG à 4 fils avec prise audio de 3,5 mm est composé d'une prise audio de 3,5 mm et d'un bouton-pression femelle ECG de 4,0 mm, peut être utilisé pour la machine EEG ECG. En outre, nous prenons en charge les services OEM ODM pour tous nos produits de câble avec médical Fil blindé de qualité (matériau TPU), tel que **Câble à pression femelle de type C vers électrode ECG.**

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une personnalisation.

Photo du produit :





Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant de commander davantage ?

R : Bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons du stock, les échantillons personnalisés doivent être facturés au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, bâtiment A, n°8, 1ère rue Kangyang, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, Guangdong, Chine.