

ParaMètres du produit

Nom du produit	Bouton pression à deux ressorts en métal plaqué nickel de 4,0 mm
Connecteur	Bouton pression femelle 4.0mm
Taille d'accrochage	3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
Couleur	Argenté
Équipements appliqués	Électrode ECG, dispositif médical, carte PCB, boutons-pression métalliques, accessoire de vêtement,
Fonction	M services médicaux de santé
MOQ	100PCS

Ce [types de boutons pression en métal rivets de fixation bouton pression](#) sont utilisés pour les accessoires vestimentaires, le cuir, les appareils de massage, les machines ecg, etc., avec une taille de 4,0 mm et un bouton à pression en laiton en 2 parties.

À côté, nous avons également d'autres boutons-pression ecg stetard, qui pourraient convenir à la dimension de la carte PCB de 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0. tels que [bouton pression femelle électrode à 3 mors](#) and [Boutons-pression ECG femelles plaqués nickel de 4,0 mm à 5,0 mm.](#)

Lorsque vous avez besoin de ces boutons-pression ecg d'électrode, le câble d'électrode peut également être nécessaire, comme le [Clip de saisie sur le fil conducteur du bouton-pression ECG](#). Pour plus de détails sur le bouton ecg sanp que vous avez demandé, n'hésitez pas à nous contacter.

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.