

Paramètres du produit

Nom du produit	Électrode mâle à clipser sur câble ECG
Connecteur	3.5mm/4.0mm/5.0mm mâle ecg snap pour saisir le fil conducteur
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Gris médical ou personnalisé
Fonction	Transmission TENS EMS
MOQ	100PCS

En tant que fabricant professionnel de câbles médicaux ecg eeg ekg emg, nous fabriquons nos câbles ECG personnalisés [Fiche banane au fil conducteur du bouton-pression ecg](#) avec des matériaux de haute qualité pour répondre à la norme médicale, nous soutenons les services OEM ODM pour tous nos produits de câble, tels que [câble d'électrode de surveillance EEG ECG multi-fils](#). Pendant ce temps, nous avons des décennies d'expérience de personnalisation de fil dans [câble spiralé à ressort](#) et avoir une expérience de câble personnalisée suffisante pour répondre à tous les besoins de personnalisation de nos clients.

Connecteur A : bouton-pression mâle 4,0 électrodes

Connecteur B : clip ECG

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.