

## Paramètres du produit

Nom de produit	PLIME PLASTIQUE 4PIN LEMO à Gold Gold 4,0 mm Connecteur d'électrode femelle avec des fils 4Lead   Fabricant de Dongguan
Connecteur	Connecteur LEMO en plastique, Bouton SNAP féminin ECG de 4,0 mm
Longueur de câble	1m ou personnalisé
Couleur de câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	EEG, ECG, EMG
Fonction	Signal de transfert
MOQ	100pcs

Ce personnalisé [Câbles ECG / EKG](#) Avec l'électrode magnétique, le connecteur circulaire du lemo en plastics en plastique, est largement utilisé dans l'industrie médicale, comme la machine ECG EEG EKG EMG, et ce câble SNAP ECG Holter fabriqué à partir de fil blindé de qualité médicale TPU. En plus, nous avons également d'autres câbles médicaux similaires tels que [.](#)

En tant que fabricant de câbles ECG ECG ECG professionnels ECG, nous avons des décennies d'expérience de personnalisation de fil et avons une expérience personnalisée suffisante pour répondre à tous les besoins de personnalisation différents de nos clients, par exemple [.](#)

### Photo de produit:









**Info de l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

## FAQ

### **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

### **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

### **Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?**

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

### **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

### **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?**

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

### **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.