

# Paramètres du produit

Nom de produit	Plug masculin de type C 90 degrés personnalisé à 3 leads 4.0 Électrode Câble instantané féminin   Fabricant de fil de plomb Dongguan Tens EMS
connecteur	Femelle de 3,5 mm / 4,0 mm et mâle USB de type C
Longueur de câble	120 cm ou personnalisé
Couleur de câble	noir blanc ou personnalisé
Fonction	Tens EMS Transmission / Massager ECG / EKG / EEG / EMG Câble adaptateur
Quantité de commande minimale	500pcs

Fabriqué par un fournisseur de câbles médical certifié ISO13485 à Dongguan, en Chine, ce câble électrique de type C de type C degrés C TO3 de 4,0 mm personnalisé de degré 90 degrés est spécialement conçu pour une utilisation avec des dizaines, EMS et des systèmes de stimulation musculaire. Il offre une connexion fiable et à faible résistance entre les dispositifs de thérapie et les coussinets d'électrode pour des performances de stimulation optimales.

Le plug-C de type incliné à 90 degrés fournit une interface compacte et ergonomique, idéale pour l'équipement de thérapie portable ou portable. Les trois fils de plomb sont codés par couleur et isolés, chacun se terminant par un connecteur SNAP féminin de 4,0 mm compatible avec la plupart des coussinets d'électrode standard. L'utilisation du TPU ou du PVC de grade médicale améliore la sécurité, la flexibilité et la durabilité, ce qui l'a rendu adapté à l'utilisation des thérapies cliniques et personnelles.

Ce câble peut être adapté à des applications spécifiques avec des longueurs de câbles variables, des couleurs et des types de connecteurs. Par exemple, les thérapeutes axés sur la stimulation auriculaire peuvent bénéficier de notre [Électrodes de clip d'oreille du nerf vague pour la stimulation de l'électrothérapie crânienne](#), qui offrent un attachement de lobe d'oreille doux mais sécurisé tout en maintenant une conductivité stable

Pour les clients s'intégrant aux interfaces de type broche sur les systèmes d'électrode, le [Électrodes de clip d'oreille conductrice en silicone à double face pour la thérapie CES](#) sont une alternative idéale, offrant une forte compatibilité en instant

Idéal pour les clients OEM / ODM, les marques d'appareils de réadaptation ou les cliniques de physiothérapie, nous offrons un développement personnalisé, un revirement de production rapide et une livraison mondiale stable à partir de notre usine de fabrication de Dongguan.

## Photos du produit:









**Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournit des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine