

Paramètres du produit

Nom de produit	Plug Femelle DB15 Pinde personnalisée au séparateur SR au câble électrode de 4,0 mm Snap With Wire de 13 fils Fournisseur de câbles médicaux de dongguan
connecteur	Plug féminine de 3,5 mm / 4,0 mm et DB 15pin
Longueur de câble	120 cm ou personnalisé
Couleur de câble	noir blanc ou personnalisé
Fonction	Tens EMS Transmission / Massager ECG / EKG / EEG / EMG Câble adaptateur
Quantité de commande minimale	500pcs

Notre Splitter Femelle DB15Pin Femel To SR au câble d'électrode Snap de 4,0 mm avec 13 leads fournit une solution fiable pour l'électrothérapie, la réhabilitation et l'équipement de diagnostic. Conçu avec l'ingénierie de précision, ce câble assure une perte de signal minimale et une conductivité électrique optimale, critique pour une surveillance et une thérapie précises.

Connexion fiable: La fiche féminine DB15 et le séparateur SR garantissent des données stables et un transfert d'alimentation entre les appareils et les tampons d'électrode. Pour des conceptions multi-plats similaires, vous pouvez également explorer notre [Connecteur magnétique Pogo à 10 broches à 10 leads Câble ECG Snap de 4,0 mm](#), conçu pour des applications de diagnostic haute performance.

Application flexible: Compatible avec une large gamme de systèmes ECG, EMG, TENS et physiothérapie.

Durable et sûr: L'isolation en PVC ou en silicone de qualité médicale offre une flexibilité, une biocompatibilité et une longue durée de vie à service.

Conception personnalisable: La longueur, la taille du snap, les couleurs de fil et l'emballage peuvent être adaptées aux besoins des clients. Pour des options de connexion d'électrode supplémentaires, vérifiez notre [Dupont 2,54 mm Femelle Plug à 4,0 mm Câble électrode mâle de 4,0 mm](#), qui combine la polyvalence avec des performances électriques sécurisées.

En tant que fabricant professionnel de câbles médicaux de Dongguan, nous fournissons des solutions OEM / ODM un contrôle de qualité strict pour les hôpitaux, les cliniques et les marques d'équipement médical dans le monde.

Photos du produit:





Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournit des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine