

Paramètres du produit

Nom du produit	Fiche mâle DB37Pin Connecteur à électrode Fil femelle à pression
Connecteur	Fiche mâle DB37pin, bouton-pression femelle électrode 18 pièces
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Gris médical, noir ou personnalisé
Fonction	Transmission TENS EMS, appareil ECG EEG ECG
MOQ	100PCS

Cet adaptateur de connecteur mâle DB37 câble d'extension série 37 broches vers bouton-pression femelle avec 18 fils conducteurs, qui est largement utilisé dans l'industrie médicale, c'est également le câble personnalisé innovant, il se combine avec une prise de port série D-sub et un câble à pression femelle d'électrode. Nous ont également d'autres câbles personnalisés différents avec un câble série RS232 D-SUB, tels que [.](#)

[Pendant ce temps, nous avons beaucoup d'expérience dans le câble personnalisé, tel que Câbles série et parallèle et Câbles médicaux personnalisés.](#) Si tu as un Toutes les demandes de ce câble médical personnalisé, veuillez nous contacter.

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A : bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.