

Nom de produit	Plug masculin de sécurité DC2.35 mm personnalisé au câble de broches d'électrode SR 2.0 mm avec 5 fils de fil   Fabricant de fils de plomb
application	Machine de stimulation, outil de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
paquet	Emballé séparément

Fabriqué par un fournisseur de fils de plomb médical certifié ISO13485 professionnel et une usine à Dongguan, en Chine, ce bouchon mâle de sécurité DC2.35 mm personnalisé au câble broche SR 2.0 mm Electrode avec 5 leads est conçu pour les systèmes d'électrothérapie multi-tranches à haute précision.

La prise mâle de sécurité DC2.35 mm assure une fixation sécurisée et minimise le risque de déconnexion pendant l'utilisation. Chacun des cinq fils se termine dans une broche d'électrode de 2,0 mm avec relief de déformation moulé (SR) pour une durabilité et une flexibilité supplémentaires. Vesté dans des matériaux biocompatibles tels que le PVC, le TPU ou le silicone, le câble convient aux applications de contact avec le patient et offre une qualité de signal cohérente.

Ce produit est idéal pour les dizaines multicanaux, les EM et les dispositifs de stimulation neuromusculaire, offrant une fonctionnalité élargie et une couverture d'électrode plus large. Pour des configurations à double plage plus simples, consultez notre [Fiche de sécurité DC2.35 mm personnalisée à 2,0 mm Fil du pavage d'électrode](#), qui est largement utilisé dans les unités de thérapie personnelle.

Une autre option comparable est la [Connecteur à 2 pin au câble de bouchon de banane de 2,0 mm plaqué or avec 2 fils](#), qui fournit une conception ergonomique et une intégrité de signal premium pour les accessoires d'électrothérapie.

Notre équipe d'ingénierie et de production à Dongguan prend en charge la personnalisation complète OEM / ODM du connecteur à la longueur du câble, de l'emballage et de l'étiquetage privé.





### **Certification et conformité:**

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

### **Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Donggueng, province du Guangdong, Chine