

## Paramètres du produit

Nom de produit	Plug de lemo en plastique personnalisé à 4 fils 4.0 Câble instantané féminin électrode   Fabricant de fil de plomb Dongguan Tens EMS
connecteur	Femelle de 3,5 mm / 4,0 mm et mâle USB de type C
Longueur de câble	120 cm ou personnalisé
Couleur de câble	noir blanc ou personnalisé
Fonction	Tens EMS Transmission / Massager ECG / EKG / EEG / EMG Câble adaptateur
Quantité de commande minimale	500pcs

Fabriqué par un fournisseur de câbles médical certifié ISO13485 professionnel et une usine à Dongguan, en Chine, cette fiche LEMO en plastique personnalisée sur 4 électrodes Snap Cable est conçue pour une transmission de signal stable et précise dans les applications d'électrothérapie et de surveillance telles que TENS, EMS, ECG et EMG.

Le câble dispose d'une prise compatible en plastique en plastique de qualité médicale à une extrémité et de quatre connecteurs de 4,0 mm femelles de l'autre. Ces clichés fournissent une fixation sécurisée à une large gamme de coussinets d'électrodes, garantissant une conductivité cohérente et une sécurité des utilisateurs. Les fils de plomb sont fabriqués à partir de TPU ou de PVC doux et flexible, offrant une biocompatibilité et un confort des patients lors d'une utilisation prolongée.

Ce modèle fait partie de notre série de câbles d'électrothérapie personnalisable. Par exemple, le Lemo en plastique [Connecteur 4pin à la goupille mâle d'électrode 2,0 mm avec 3 fil de plomb](#) Fournit une configuration à double plage et est idéale pour les dispositifs d'électrothérapie compacts nécessitant une transmission de signal précise et flexible.

En tant qu'usine basée à Dongguan, vendeur en gros de Dongguan, nous fournissons un soutien complet OEM / ODM. Une autre option polyvalente dans notre gamme est le [USB Type C à 4,0 mm Câble instantané féminin avec 2 fils de fil](#). Pour les TENS EMS, conçus pour les systèmes de thérapie numérique modernes avec des interfaces de type C, offrant une connexion stable et une convivialité conviviale.

## Photos du produit:









**Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournit des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine