

Paramètres du produit

Nom du produit	Câble de communication série D-Sub DB9 femelle RS232 vers console RJ45 8P8C
Connecteur	Connecteur DB9pin femelle vers RJ45 femelle
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Ordinateur, imprimante, scanner, machine POS, moniteur, modem
Fonction	Transfert de données à grande vitesse
MOQ	100PCS

Câble blindé D-sub 9 broches personnalisé avec câble adaptateur d'extension LAN Ethernet femelle 8P8C RJ45, nous pourrions combiner le câble d'extension série et Ethernet ensemble, prendre en charge les services ODM OEM et tout câble personnalisé, tel que [Câble d'extension Ethernet pour adaptateur réseau RJ45](#).

Pendant ce temps, ce câble D-sub avec verrouillage à vis, câble d'extension série DB9 femelle vers RJ45 8P8C, câble de port série RS232 9 broches ni-plaqué pour imprimante, scanner. Et nous avons également le câble D-sub similaire de [.](#)

[Photo du produit :](#)





[Information d'entreprise. Aperçu](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3e. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.