

ParaMètres du produit

Nom du produit	Connecteur femelle DC2.35 pour instrument de physiothérapie
Connecteur	Prise femelle DC2.35
Taille d'accrochage	2,35 mm
Couleur	Blanc noir
Équipements appliqués	Électrode ECG, dispositif médical, carte PCB
Fonction	M services médicaux de santé
MOQ	100PCS

La prise femelle DC2.35 est utilisée pour la machine TENS EMS, comme une prise de montage PCB standard avec DC2.35mm.

À côté, nous avons également d'autres boutons-pression ecg standard, qui pourraient convenir à la dimension de la carte PCB de 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 et avec un matériau nickelé et plaqué or. Nous avons également d'autres boutons-pression ecg tels que [bouton pression femelle électrode à 3 mors](#) avec nickelé, le revêtement en or est [Bouton-pression d'électrode de 4,0 mm à montage sur circuit imprimé](#).


Lorsque vous avez besoin de ces boutons-pression ecg d'électrode, le câble d'électrode peut également être nécessaire, comme le [Clip d'accrochage au fil conducteur du bouton-pression ECG](#). Pour plus de détails sur le bouton ecg sanp que vous avez demandé, n'hésitez pas à nous contacter.

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.