

## ParaMètres du produit

Nom du produit	Électrodes à clip d'oreille en silicone double face avec broche femelle à 2,0 électrodes
Connecteur	Broche femelle d'électrode de 2,0 mm
Matériel	ABSSilicone
Couleur	Noir rouge, noir blanc
Équipements appliqués	Dix machine, thérapie CES
Fonction	M services médicaux de santé
MOQ	100PCS

Ces électrodes à clip conductrices en silicone auriculaire sont généralement placées sur le lobe de l'oreille, ce style spécifique est également optimal pour le placement sur le tragus ou la cymba conchae de l'oreille à des fins, avec une broche femelle d'électrode 2.0, avec l'utilisation d'un dispositif de thérapie TENS ou Microcurrent , pour aider à traiter et réduire les symptômes.

Lorsque vous avez besoin de ces clips d'oreille d'électrode, le câble d'électrode peut également être nécessaire, comme le [broche mâle à 4 électrodes personnalisée pour câble ecg de prise de type c](#). Pour plus de détails sur le câble ECG médical ou le clip d'oreille demandé, n'hésitez pas à nous contacter.

**Photo du produit :**









**Information d'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **FAQ**

### **Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?**

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

### **Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?**

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

### **Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?**

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

### **Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?**

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

### **Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?**

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

### **Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?**

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3e. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.