

Paramètres du produit

Nom du produit	Embase femelle USB A avec câble de montage sur panneau à vis vers Dupont pour carte mère
Connecteur	Connecteur USB 2.0 Femelle vers Dupont Femelle
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Ordinateur, carte mère
Fonction	Transfert de données à grande vitesse
MOQ	100PCS

Câble Dupont USB 2.0 A femelle à 5 broches femelle, qui avec une rallonge USB 2.0 haute vitesse, le câble d'en-tête de carte mère USB connecte les appareils à brancher sur la connexion d'en-tête de carte mère 5 broches à un connecteur USB 2.0 type A standard, tandis que l'USB 2.0 A femelle avec Le verrouillage à vis et l'en-tête Dupont peuvent être personnalisés en 9 broches/10 broches.

USB 2.0 Un câble d'extension femelle avec des vis pour connecter un PC, avec des trous de vis pour verrouiller, qui peut être facilement fixé sur l'ordinateur ou à tout autre endroit de votre choix. Nous faisons [Câble d'extension USB 2.0 B mâle vers B femelle](#) Dans notre usine également. En tant qu'usine de fil personnalisée professionnelle, nous pouvons fournir de nombreux types de câbles avec verrouillage à vis, tels que .

[Photo du produit :](#)





[Information d'entreprise. Aperçu](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.