

Paramètres du produit

Nom du produit	Connecteurs push-pull LEMO en métal vers câble de prise de courant aviation 6 broches
Connecteur	Connecteur LEMO en métal 8 broches, connecteur femelle aviation 6 broches
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Appareil EEG, ECG, EMG
Fonction	Transférer le signal
MOQ	100PCS

Ce connecteur push-pull circulaire en métal LEMO 8 broches vers un connecteur femelle aviation 6 broches [Câble ECG](#), est largement utilisé dans l'industrie médicale, telle que la machine ECG EEG EKG EMG ou le dispositif de surveillance médicale, et ce connecteur mâle autobloquant Lemo connecteurs circulaires 8 broches au support de prise d'aviation personnalisé, peut être fabriqué à partir de différents matériaux de fil, tels que le TPU de qualité médicale blindé fil ou gaine TPE.

De plus, nous avons également d'autres câbles din médicaux similaires tels que [Lemo Plastics Plug vers 4.0mm Gold-Plate Electrode Femelle Snap Cable](#) et .

En tant que fabricant professionnel de câbles médicaux ecg eeg ekg emg, nous avons des décennies d'expérience dans la personnalisation des fils et avons suffisamment d'expérience de personnalisation des câbles pour répondre aux différents besoins de personnalisation de nos clients, par exemple .

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.