

Nom de produit	Câble médical d'électrode de 10,0 mm de haute qualité pour ouvrir les électrodes Fire de plomb personnalisable de l'usine Certifiée Dongguan China ISO13485 & ISO9001
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Le câble d'électrode à ouverture de 10,0 mm à ouverture est conçu pour fournir une connexion électrique stable et fiable entre les appareils EMS / TENS et les tampons d'électrode. Il dispose d'un connecteur Snap stetard de 10,0 mm à une extrémité et des terminaux ouverts à l'autre, permettant une intégration flexible dans une variété de systèmes thérapeutiques et de réadaptation.

Ce produit est fabriqué à Dongguan, en Chine, par une usine certifiée ISO13485 et ISO9001, garantissant la pleine conformité aux normes internationales de fabrication médicale. Construit avec du cuivre sans oxygène et isolé en utilisant le TPU, le PVC ou le silicone de qualité médicale, le câble assure une conductivité élevée, une durabilité à long terme et une sécurité des patients.

Il est entièrement compatible avec une large gamme d'accessoires d'électrothérapie, y compris notre [Bouche en plastique lemo au câble du connecteur SNAP d'électrode magnétique 3,5 mm](#) and [Ouvert à Clip ECG avec un câble Snap 4.0](#), offrant une applicabilité plus large dans les environnements cliniques, sportifs et à domicile.

Nous offrons une personnalisation complète de la longueur du câble, de la couleur, du style de connecteur et de l'étiquetage privé. En tant que fabricant, fournisseur et usine professionnel basé en Chine, nous servons des clients B2B dans le monde entier avec une qualité cohérente, des délais de livraison compétitifs et des capacités OEM / ODM évolutives.

Caractéristiques:

- Connecteur instantané durable avec ajustement sécurisé de 10,0 mm
- Conception à gamme ouverte pour une intégration flexible
- Fil de cuivre à haute conductivité pour des performances stables
- Fabriqué dans une installation certifiée ISO13485 et ISO9001 à Dongguan, en Chine,
- OEM / ODM pris en charge avec un MOQ faible



.



Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine