

Nom de produit	Factory Custom Open to ECG Clip à 4.0 Electrode Femelle Snap Physical Therapy Câbles Fabricant ISO9001 ISO13485 FDA Certificat
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Scénarios d'objectif et d'application

- **Centres de réadaptation médicale** Utilisé pour les thérapies connexes ECG. L'extrémité ouverte se connecte aux appareils, [Clip ECG de haute qualité](#) Se connecte aux patients pour la pick-up stable et 4.0 Connecteur permet d'ajouter des électrodes supplémentaires pour un traitement complet.
- **Soins basés sur la maison** Facilite l'électrothérapie à domicile pour les problèmes musculaires ou nerveux. Branche ouverte sur les appareils domestiques, le clip ECG active l'application auto-auto et [4.0 Snap féminin](#) offre une flexibilité pour des électrodes supplémentaires selon les conseils du médecin.
- **Récupération sportive** Les athlètes des centres de récupération en bénéficient. Liens ouverts vers les sports - équipement de traitement des blessures, le clip ECG surveille l'activité musculaire et 4.0 Connecteur soutient le traitement multi-électrodes des blessures sportives courantes.

Caractéristiques principales:

- **Construction durable:** Le câble est fait de matériaux de haute qualité, assurant une utilisation à long terme sans rupture facile. Le [Extrémité ouverte et snap d'électrode 4.0](#) sont fabriqués avec des métaux de corrosion - résistants, qui peuvent résister aux opérations fréquentes de bougie et de débranchement.
- **Connexion précise:** Le clip ECG fournit une connexion sécurisée et précise au corps du patient pour une transmission précise du signal électrique. Il réduit l'interférence du signal, garantissant des résultats fiables d'électrothérapie.
- **Longueur personnalisable:** Notre usine peut offrir des options de personnalisation pour la longueur du câble, en répondant à différents besoins dans divers scénarios de traitement, qu'il s'agisse de "s pour une utilisation au chevet dans un environnement domestique ou pour se connecter à un équipement à grande échelle dans un établissement médical professionnel.



.




Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine