

Nom de produit	Usine directe de haute qualité DB25 assemblé mâle à 4,0 mm Electrode femelle Snap 20 câbles de séparateur de fil de plomb pour équipement de physiothérapie en Chine
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Application:

- **Services de réadaptation à l'hôpital:** Il est utilisé dans divers équipements de traitement de réadaptation pour aider les patients à la stimulation musculaire, à la restauration de la fonction nerveuse et à d'autres traitements.
- **Centres de physiothérapie professionnelle:** Fournissez des solutions de connexion de l'équipement pratique pour les physiothérapeutes et soutenez une variété de projets de physiothérapie, tels que la thérapie électro-acupuncture, la thérapie à tuina électro-assistée, etc.
- **Soins à domicile:** Faciliter les utilisateurs à domicile pour effectuer leurs propres physiothérapie et soins de santé simples, comme le soulagement des douleurs musculaires et la promotion de la circulation sanguine.
- **Institutions de recherche:** En tant que fil de connexion pour l'équipement expérimental, il est utilisé pour la collecte et l'analyse des signaux bio-électriques dans la recherche médicale.

Caractéristiques principales:

- **Excellentes performances de connexion:** Le **connecteur masculin assemblé DB25** est robuste et durable, avec une longue bouche et - débranchez la durée de vie. Il assure des connexions électriques stables et réduit efficacement les interruptions de transmission du signal.
- **Adaptation d'électrode précise:** Le **4.0 Electrode Snap féminin** a des dimensions précises, s'adapte étroitement à l'électrode, a une faible résistance de contact et peut transmettre efficacement les signaux électriques faibles pour assurer l'effet de physiothérapie.
- **Multi-port de conception flexible:** La conception unique 1 à - 20 permet une connexion simultanée de plusieurs électrodes, en répondant aux besoins de physiothérapie de différentes parties du corps et en améliorant considérablement l'efficacité du traitement.
- **Fabriqué en matériaux de haute qualité:** Des matériaux et conducteurs isolants de haute qualité sont utilisés, avec de fortes capacités d'interférence, une usure - résistance, corrosion - résistance et adaptabilité aux environnements d'utilisation complexes.











Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine