

Nom de produit	ISO13485 Factory Wholesales 3P Metal LeMo mâle à 4.0 Electrode Femelle Snap Physiothérapie Fil Lead pour l'électrode Tens Machine
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Scénarios d'objectif et d'application

- **Départements de physiothérapie de l'hôpital:** Largement utilisé dans des milieux médicaux professionnels pour les patients subissant une réadaptation post-chirurgie, le traitement des blessures sportives ou la gestion de la douleur chronique.
- **Centres de réadaptation:** Essentiel pour fournir des services de physiothérapie efficaces aux clients qui se remettent des accidents vasculaires cérébraux, des blessures à la moelle épinière et d'autres handicaps physiques.
- **Physiothérapie basée sur la maison:** Pratique pour les patients qui préfèrent recevoir des traitements de physiothérapie à la maison sous la direction d'un professionnel de la santé.

Caractéristiques principales:

- **Connecteur masculin LEMO 3P Metal:** Le [Câble de connecteur mâle à 3 broches LeMO](#) est très durable et corrosion - résistant. Sa construction métallique assure une connexion sécurisée et stable, minimisant le risque de perte de signal. Les broches d'ingénierie de précision sont conçues pour s'adapter parfaitement dans des prises compatibles, offrant une connexion électrique fiable.
- **4.0 Electrode Snap féminin:** Le [Câble instantané féminin 4.0 Electrode](#) est conçu pour un attachement facile et un détachement d'électrodes. Il a un mécanisme de verrouillage robuste qui maintient les électrodes fermement en place pendant le traitement, empêchant la déconnexion accidentelle. La boucle est en plastique de haute qualité qui est à la fois légère et résistante à l'usure.
- **1 - à - 2 conception de fractionnement:** La conception unique - à deux divisions permet la connexion simultanée de deux électrodes à une seule source, augmentant l'efficacité du traitement. [Tels que les connecteurs Lemo Redel 6 pivoine à un fil de plomb magnétique d'électrode à pression.](#) Cette conception est particulièrement utile pour traiter les plus grandes zones du corps ou pour effectuer des traitements bilatéraux.



.



Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine