

Paramètres du produit

Nom du produit	Cordon de câble de vision industrielle d'appareil photo numérique de câble Ethernet RJ45 Gigabit
Connecteur	RJ45 8P8C mâle à femelle, Cat 6
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Caméra CCD, vision industrielle
Fonction	Transmission de données, fiabilité de transfert
MOQ	100PCS

Ce câble Gigabit ethernet pour appareil photo numérique industriel avec verrouillage de montage à vis, largement utilisé pour le câblage de robots mobiles, de bras robotiques, de machines-outils, d'équipements d'automatisation, de chaînes de réservoir et de pièces mobiles à grande vitesse. Adoptant une flexion et une usure à haute résistance. -Matériau PVC résistant et matériau PVC super flexible résistant à la chaleur, la durée de vie en flexion peut atteindre plus de 30 millions de fois; Imperméable, résistant à l'huile, résistant à la chaleur (80 °C), résistant aux UV, ignifuge. Conforme à la certification de spécification de sécurité obligatoire UL/cUL.

En outre, nous avons également un câble d'extension Ethernet RJ45 8P8C Cat5 Cat5e Cat6 mâle à femelle, parfait pour étendre votre connexion Ethernet pour atteindre un routeur ou TVHD, home cinéma et protégez le port réseau informatique contre les branchements et débranchements constants ainsi que le transfert de données de téléchargement et de téléchargement à grande vitesse pour les applications serveur. En outre, nous avons un câble réseau Ethernet similaire comme [Câble téléphonique RJ12 6P6C mâle à femelle](#) .

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.