

## ParaMètres du produit

Nom du produit	Bouton-pression femelle médical d'électrodes d'ECG d'acier inoxydable avec l'or plaqué
Connecteur	Bouton pression femelle 5.0mm
Taille d'accrochage	3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
Couleur	Or
Équipements appliqués	Électrode ECG, dispositif médical, carte PCB
Fonction	M services médicaux de santé
MOQ	100PCS

Ce type de boutons-pression ECG est utilisé pour les machines médicales à électrodes, avec une taille de 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0 mm avec . /5.0 et avec un matériau nickelé et plaqué or. En outre, nous avons également d'autres boutons-pression ecg tels que [bouton pression femelle électrode à 3 mâchoires](#).

Lorsque vous avez besoin de ces boutons-pression ecg d'électrode, le câble d'électrode peut également être nécessaire, comme le [Clip de saisie sur le fil conducteur du bouton-pression ECG](#). Pour plus de détails sur le bouton ecg sanp que vous avez demandé, n'hésitez pas à nous contacter.

**Photo du produit :**











**Information d'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## FAQ

### **Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?**

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

### **Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?**

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

### **Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?**

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

### **Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?**

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

### **Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?**

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

### **Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?**

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3e. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.