

Paramètres du produit

Nom du produit	Câble d'extension encastré HDMI mâle à femelle pour montage sur panneau étanche
Connecteur	Norme HDMI mâle à femelle
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Camion Bateau Moto Tableau de Bord Encastré
Fonction	Transfert de données à grande vitesse, synchronisation, charge rapide PD
MOQ	100PCS

Ce [HDMI mâle à femelle](#) Le câble d'extension encastré étanche pour montage sur panneau de voiture fonctionne avec les véhicules avec entrée HDMI pour l'extension/montage, il permet le transfert de vidéo depuis le port HDMI, est spécialement conçu pour une utilisation en voiture, bateau, vélo ou remorque et est compatible avec n'importe quel bateau stéréo de voiture ou Vélo équipé d'une entrée HDMI.

Nous avons également d'autres câbles HDMI qui sont largement utilisés pour les ordinateurs portables, PS4, HDTV, moniteurs, projecteurs, rallonges de port HDMI, tels que [câble d'extension HDMI mâle à femelle](#) avec transmission haute vitesse et compatible pour PS5, PS4, clé TV, lecteur.

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.