

Paramètres du produit

Nom du produit	Connecteurs d'en-tête JST XH 2,54 mm 3 et 12 broches avec câble HDMI
Connecteur	Norme HDMI avec XH 2.54 Molex
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Télévision, Home cinéma, UAV, Ordinateur portable
Fonction	Transfert de données à grande vitesse, charge rapide PD
MOQ	100PCS

Le câble HDMI est largement utilisé pour les ordinateurs portables, PS4, HDTV, moniteur, projecteur, rallonge de port HDMI, ce câble d'extension HDMI vers le cordon Molex JST XH2.54mm, qui a une transmission à haute vitesse et compatible pour PS5, PS4, clé TV, lecteur.


Notre usine s'attend à produire ce type de câble HDMI, pourrait également fournir d'autres câbles HDMI, tels que **Câble USB C vers Micro HDMI**. En outre, nous prenons en charge toutes sortes de câbles de charge USB, avec notre solide équipe de R&D, qu'il s'agisse de personnalisation de la fonction ou de l'apparence, nous pouvons fournir de nombreux types de câbles avec verrouillage à vis, tels que [.](#)

[Photo du produit :](#)





[Information d'entreprise. Aperçu](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.