

Nom de produit	Mini Din 6pin de haute qualité assemblé 2 sur 1 4.0 Câble de physiothérapie de connecteur féminin médical pour l'hôpital et à usage domestique ISO13485 Guangdong Fabricant
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

### Application:

- **Grands hôpitaux généraux:** Dans les départements de réhabilitation et de physiothérapie, il peut être adapté à des dispositifs comme les stimulateurs électriques neuromusculaires. La fonction deux - in - permet un traitement synchrone multi-canaux, raccourcissant le cycle de réhabilitation et améliorant l'efficacité.
- **Centres de réadaptation:** Lorsqu'il est connecté à des dispositifs tels que les formateurs de réadaptation conjoints, le signal stable et le connecteur féminin 4.0 garantissent le fonctionnement de l'équipement et la rétroaction des données de formation.
- **Soins de santé quotidiens à domicile:** Connectez-le à la petite maison de taille - utilisez des dispositifs tels que les masseurs à faible fréquence. Il est facile à assembler et à opérer, permettant la physiothérapie à tout moment.
- **Réhabilitation et soins infirmiers à domicile:** Il convient aux appareils de physiothérapie de réadaptation à domicile. La longueur raisonnable du câble répond aux besoins d'utilisation dans différentes pièces, aidant les patients à poursuivre le traitement et à récupérer.

### Caractéristiques principales:

- Conception d'assemblage: facilite l'installation et l'entretien, réduit les coûts de maintenance et améliore la flexibilité d'utilisation.
- **4.0 Connecteur féminin médical:** Caractéristiques un contact stable et une transmission précise du signal, assurant des effets de physiothérapie stables et fiables.
- Matériaux de haute qualité: possède une forte durabilité, une excellente capacité anti-interférence et convient aux environnements médicaux complexes.
- **TOW- IN - Un câble instantané ,:** Peut connecter deux appareils simultanément, stimule l'efficacité du travail et répond à diverses exigences de traitement.









### **Certification et conformité:**

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

### **Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## FAQ

### **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

### **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

### **Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

### **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

### **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

### **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine