

Nom de produit	Plug masculine audio de 3,5 mm de 3,5 mm de haute qualité à 90 degrés de 3,5 mm à un câble médical d'électrode Snap de 3,5 mm avec 3 fils de plomb Fabricant et fournisseur de Dongguan
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Le bouchon audio audio 3,5 mm à 3 pôles sur un câble de snap féminin 3,5 mm est un choix idéal pour les applications médicales et audio, offrant des connexions sécurisées et une transmission de signal fiable. Ce câble comprend trois fils de plomb, construits avec des conducteurs de cuivre de haute qualité et une isolation durable, garantissant des performances améliorées et une interférence minimale.

Fabriqué par un fournisseur de premier plan à Dongguan, en Chine, ce produit répond aux normes de certification ISO 13485 et ISO 9001, assurant la qualité et la sécurité pour un usage médical et professionnel. Il est largement utilisé dans [Surveillance de l'ECG](#), équipement de physiothérapie, et .

En tant que fabricant et fournisseur professionnel, nous proposons des services de personnalisation OEM et ODM, permettant aux clients d'adapter la longueur du câble, les matériaux métalliques et les types de connecteurs en fonction de l'exigence spécifique de l'industrie. Que vous ayez besoin de configurations standard ou de conceptions entièrement personnalisées, nous fournissons des solutions rentables et de haute qualité.



.



Application:

- **Départements de physiothérapie de l'hôpital:** Il est utilisé dans divers projets de physiothérapie, tels que la thérapie d'électrostimulation, la thérapie thermique, etc., pour aider les patients à soulager la douleur et à favoriser la récupération musculaire.
- **Centres de réadaptation:** Il coopère avec des équipements de réhabilitation professionnels pour aider les patients à la formation de réadaptation post-opératoire et accélérer la récupération des fonctions physiques.
- **Salons de beauté:** Il est appliqué à la fonction d'électrothérapie des instruments de beauté pour obtenir des effets beauté tels que le resserrement de la peau et l'amélioration de la circulation sanguine.

Certification et conformité:


Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de

gestion de la qualité des dispositifs médicaux.

- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine