

Nom de produit	USB USB de haute qualité à 4,0 Électrode Snap femelle avec câble de physiothérapie de commutation pour les séances de thérapie de la machine des dizaines
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Scénarios d'objectif et d'application

- Ce câble de physiothérapie sert de centre de connexion. Une extrémité est connectée à un dispositif de sortie de source d'alimentation ou de signal via le **USB une interface**, et l'autre extrémité est connectée aux coussinets d'électrode en utilisant le **4.0 Electrode Snap féminin**. Il permet des fonctions telles que la stimulation électrique, le massage d'impulsions et la physiothérapie thermique sur le corps humain, favorisant efficacement la circulation sanguine, soulageant la fatigue musculaire et la douleur.
- Il est largement utilisé dans la santé quotidienne à domicile - la physiothérapie des soins, permettant aux utilisateurs de se procéder au traitement pendant leur temps libre. Il convient également aux centres de physiothérapie de réadaptation professionnels et aux services de réadaptation des hôpitaux, en fournissant des services de traitement de réadaptation professionnels aux patients.

Caractéristiques principales:

- Interface haute qualité: **L'interface USB** dispose d'une excellente polyvalence et de stabilité. Il peut se connecter de manière transparente avec divers appareils équipés de la sortie USB, garantissant une puissance stable et une transmission de signal.
- SCH à électrode fiable: le **4.0 Electrode Snap féminin** a été conçu avec précision et testé rigoureusement. Il se connecte étroitement au **coussinets d'électrode** et n'est pas sujet à desserrer, à garantir la stabilité et l'efficacité de la conduction actuelle pendant le processus de physiothérapie.
- Interrupteur pratique: l'interrupteur équipé est facile à utiliser. Les utilisateurs peuvent allumer ou désactiver la fonction de physiothérapie à tout moment en fonction de leurs propres sentiments, contrôlant avec précision le processus de physiothérapie.





Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine