

## Paramètres du produit

Nom du produit	Câble d'imprimante en nylon tressé de type C vers USB 2.0 B pour disque dur d'appareil photo d'ordinateur portable
Connecteur	Connecteur mâle de type C vers USB B mâle
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Ordinateur portable, ordinateur portable, téléphone Samsung
Fonction	Transfert de données à grande vitesse, synchronisation, charge rapide PD
MOQ	100PCS


Ce câble d'imprimante USB C est compatible avec le disque dur de l'appareil photo d'un ordinateur portable, avec un transfert de données à haute vitesse, peut fournir un transfert de données plus stable qu'une connexion WIFI. Il prend en charge le transfert/synchronisation de données à haute vitesse jusqu'à 480 Mbps. Adoptez un matériau durable, avec une gaine en fibre de nylon tressée, le câble USB C vers USB B est résistant à la corrosion. Le boîtier en aluminium permet au câble de l'imprimante de se plier librement plus de 10 000 fois, plus durable et plus robuste pour une durée de vie plus longue.

En attendant, nous avons aussi [câble de charge rapide PD de synchronisation de données haute vitesse de type c](#) utilisé pour le chargement et le transfert de données. Ce câble d'imprimante USB C est compatible avec le disque dur de l'appareil photo d'un ordinateur portable.

Si vous avez des demandes concernant ce câble d'imprimante ou un autre câble de chargement USB, n'hésitez pas à nous contacter.


**Photo du produit :**











## Information d'entreprise. Aperçu



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **FAQ**

### **Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?**

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

### **Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?**

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

### **Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?**

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

### **Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?**

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

### **Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?**

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

### **Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?**

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.