

Application:

- **Services hospitaliers:** Le personnel médical utilise ce câble pour connecter des moniteurs d'électrocardiogramme à des ordinateurs et à d'autres appareils afin de surveiller les données ECG des patients en temps réel, aidant ainsi au diagnostic des problèmes médicaux.
- **Soins à domicile:** Il permet aux patients d'effectuer facilement une surveillance ECG quotidienne à domicile. Les données peuvent être transmises aux appareils mobiles via le câble pour être consultées à distance par les médecins.
- **Centres d'examen physique:** Pendant le processus d'examen physique, il est utilisé pour connecter divers instruments de détection d'électrocardiogramme afin de collecter rapidement et précisément l'ECG des candidats, améliorant ainsi l'efficacité des examens physiques.

Principales caractéristiques :

- **Interface précise:** Le [USB-A](#) Les boutons-pression mâles et femelles de 10,0 mm s'emboîtent étroitement, réduisant efficacement les interférences du signal et garantissant la précision de la transmission des données.
- **Matériaux de haute qualité:** Le noyau est découpé dans du cuivre de haute pureté avec une excellente conductivité.
- **Forte compatibilité:** Spécialement conçu pour les équipements ECG, il est compatible avec plusieurs moniteurs d'électrocardiogramme grand public, offrant une bonne polyvalence.
- **Transmission stable:** Il a des performances de blindage exceptionnelles et assure la transmission complète et claire des formes d'onde ECG.
- **Capacité de personnalisation:** Notre usine offre de nombreuses options de personnalisation. Que vous ayez besoin d'une longueur de câble spécifique au-delà des normes standard, d'une conception de connecteur modifiée pour s'adapter à des dispositifs médicaux uniques ou d'un câble avec un blindage amélioré pour les applications ultra-sensibles, notre équipe expérimentée peut adapter le produit à vos besoins précis. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour garantir que chaque câble sur mesure répond à leurs besoins individuels en matière de performances optimales en matière de surveillance cardiaque médicale.

Certification et conformité :

Ce câble répond à des normes strictes pour garantir les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité dans le domaine médical :

- **OIN 13485 :** La certification garantit la conformité aux normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO9001 :** Veiller à ce que les produits soient fabriqués selon un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA :** Le produit est enregistré auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis et répond à ses normes en matière de dispositifs médicaux.
- **Certification CE-MDR :** Conforme au règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) pour garantir la sécurité et l'efficacité à usage médical.







Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander davantage ?

R : Bien entendu, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous demander des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment votre usine se comporte-t-elle en termes de contrôle qualité ?

Réponse : La qualité est une priorité. Le département QC avec des experts professionnels en assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu les certifications Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008. ETC

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour expédier mon produit ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

Réponse : Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située au troisième. Bâtiment A, n° 8, 1ère rue Kangyang, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine