

Conditions commerciales : FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacité de production : 1 000 000 de pièces par mois

Paielement : T/T, Paypal, western union

Lieu d'origine : Dongguan, Chine

Délai de livraison : délai de livraison de l'échantillon 3 à 7 jours, la production de masse est d'environ 15 à 20 jours

Certificats : UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Expédition : Par avion, par mer ou Fedex, DHL, UPS

Quantité minimale de commande : 500 pièces

Caractéristiques:

1. Les clients de base ont besoin d'un angle de prise personnalisé, qui peut choisir différentes directions d'angle, telles que 90 degrés, coude gauche, coude droit, etc.
2. Les fils Tens conviennent aux équipements de voyage, le fil d'électrode est facile à utiliser et peut être utilisé à tout moment. Les fils conducteurs sont pratiques à ranger et à utiliser.
3. Utilisé dans les machines numériques, les masseurs minceur, les machines TENS et autres équipements de soins de santé. Les fils conducteurs Tens peuvent être utilisés pendant une longue période et sont sûrs, les fils Tens Leads sont robustes et pratiques.


Articles similaires:

[**Câble ECG à broche d'électrode 90 degrés DC2.35 vers 2.0,et Prise encliquetable à 4 broches vers broche d'électrode 2.0**](#)

Qualité des produits garantie 12 mois et conforme RoHS et Reach et certification

Hemed est déjà certifié par I S O 13485 Gestion de la qualité des dispositifs médicaux, I S O 9 0 0 1 Enregistrement pour la gestion internationale de la qualité et I S O 1 4 0 0 1 L'enregistrement pour le système de gestion environnementale et les produits a réussi les rapports de test UL, CQC, CE, SGS.





FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant de commander davantage ?

R : Bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons du stock, les échantillons personnalisés doivent être facturés au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail.