

Paramètres du produit

Nom du produit	Électrode Patches Tens Acupuncture Massage EMS Adhesive Gel Pads avec trou
Connecteur	connecteur femelle 2.0mm
Matériel	Tissu non tissé
Couleur	Blanc
Équipements appliqués	Hôpital médical, machine de dysphagie
Fonction	Services médicaux de santé, Physiothérapie de la gorge
MOQ	100PCS

Notre [Électrodes adhésives pour unité TENS avec connecteur femelle 2,0 mm](#) sont des pré-gels et ne nécessitent pas de crèmes ou de gels supplémentaires. La structure intégrale durable permet aux patients de se retirer facilement en tirant de la queue de la feuille sans endommager la structure. Ils sont le compagnon de la plupart des unités TENS ou des machines de stimulation musculaire électrique qui utilisent le connecteur encliquetable standard de 3,5 mm.

Nous sommes le fabricant médical professionnel, support personnalisé. Les coussinets de gel de remplacement pour électrodes Tens, nous avons également d'autres types, tels que [Plaque négative réutilisable en acier inoxydable avec prise Lemo en métal](#), Qui a utilisé pour les services de santé médicaux, plaque patient et ainsi de suite.

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?

A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.

Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.