

## Paramètres du produit

Nom du produit	Câble blindé d'extension parallèle 2 en 1 DB44 mâle à femelle 3 rangées 44 broches
Connecteur	Connecteur mâle à femelle DB44in
Longueur de câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Ordinateur, imprimante, scanner, machine POS, moniteur, modem
Fonction	Transfert de données à grande vitesse
MOQ	100PCS

Séparateur en Y personnalisé D-sub 44 broches mâle à femelle câble blindé série RS232, ce câble d'ordinateur série est combiné avec un connecteur mâle à 2 broches DB44 et 1 adaptateur femelle DB44. En outre, nous prenons en charge les services ODM OEM et tout câble personnalisé, tel que [Câble d'extension Ethernet pour adaptateur réseau RJ45](#).

Pendant ce temps, le nouveau câble D-sub avec couvercle de protection, [Câble d'extension série DB25 mâle à femelle RS232](#), Câble de port série de connecteur plaqué or RS232 25 broches pour imprimante, scanner. De plus, nos connecteurs série DB25 utilisent des broches plaquées or, ce qui les rend résistants à la corrosion et fournissent une connexion fiable. Et nous avons également le câble D-sub similaire de .

[Photo du produit :](#)











[Information d'entreprise. Aperçu](#)



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **FAQ**

**Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander d'autres ?**

**A: bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.**

**Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?**

**A : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C**

**Q3 : comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?**

**R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. Etc**

**Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?**

**A : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.**

**Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?**

**R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS en tant que client.**

**Q6 : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?**

**R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, Bâtiment A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.**