

Parametri del prodotto

nome del prodotto	Cavo USB 2 in 1 alimentato a 12 V con connettore USB B maschio e 2 pin Molex per stampante
Connettore	USB maschio alimentato a 12V, USB B maschio, connettore molex a 2 pin
Lunghezza del cavo	30 cm o personalizzato
Colore cavo	Nero o personalizzato
Attrezzature applicate	Estensione, sistema POS, stampante, scanner di codici a barre, computer ecc
Funzione	Collega scanner e stampanti POS a un PC per alimentazione e connettività
MOQ	100 PZ

Questo 1 [Cavo USB alimentato a 2V](#) Cavo di prolunga splitter a Y con connettore USB B maschio e 2Pin Molex, consente l'estensione di una connessione PoweredUSB e può essere utilizzato per collegare vari dispositivi. Il cavo viene utilizzato sia per la trasmissione dei dati che per l'alimentazione del dispositivo collegato, può trasmettere i dati a un'elevata velocità di trasferimento. Fornisce un'eccellente messa a terra e protezione per tutti i componenti, nonché protezione contro la normale usura che può risultare di inserimenti e rimozioni ripetuti. Elimina le esigenze di alimentazione esterna per dispositivi periferici USB come stampanti di ricevute, dispositivi di acquisizione della firma, computer e scanner di codici a barre.

Abbiamo anche un altro cavo USB con cavo alimentato a 12V a colori, come ad esempio [Cavo di prolunga USB alimentato da 12 V a USB B maschio con connettore Din a 3 pin](#), che hanno anche 2 prese maschio differenti.

Foto del prodotto:





Informazioni sull'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.