

## Parametri del prodotto

nome del prodotto	Adattatore Ethernet per cavo di rete esterno RJ45 da USB 3.0 a 2.5G Gigabit Network
Connettore	Presca femmina tipo C 3.0/USB A 3.0/RJ45
Lunghezza del cavo	30 cm o personalizzato
Colore cavo	Nero o grigio
Attrezzature applicate	LAPTOP, computer, laptop, notebook
Funzione	Trasferimento dati ad alta velocità, sincronizzazione, ricarica rapida
MOQ	100 PZ

Questo adattatore da USB C o USB A a Ethernet con velocità Gigabit di trasmissione ad alta velocità, fino a 2500 Mbps di velocità Ethernet. Si collega a qualsiasi porta USB Type-C o Thunderbolt 3 disponibile sul tuo computer e ti consente di utilizzarla comodamente. Il nostro adattatore di rete RJ45 Gigabit Ethernet da USB A/Type-C a LAN porterà la tua navigazione in Internet a un livello superiore. Download più grandi, massima velocità e niente più interruzioni.

### Foto del prodotto:









**Informazioni sull'azienda. Panoramica**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## FAQ

### **Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?**

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

### **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

### **Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?**

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

### **Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

### **Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?**

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

### **Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?**

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.