

Parametri del prodotto


nome del prodotto	Sensori per ossimetro a clip per orecchio con jack audio maschio da 3,5 mm per pulsossimetri auricolari
Connettore	Jack audio da 3,5 mm, sensore a clip per orecchio SpO2
Lunghezza del cavo	30 cm o personalizzato
Colore cavo	Grigio medicale o personalizzato
Funzione	Trasmissione TENS EMS, pulsossimetri
MOQ	100 PZ

Questo sensore a clip auricolare con jack audio da 3,5 mm e fornisce un sito alternativo per la pulsossimetria. In alcuni casi, l'accesso alle mani e ai piedi di un paziente potrebbe non essere disponibile o le mani potrebbero non ricevere un flusso sanguigno sufficiente, quindi offriamo un sensore per pulsossimetro con clip per l'orecchio. Questa configurazione funziona bene sia per il monitoraggio continuo che per stress test che è un'alternativa ideale quando l'uso di un sensore a dito non è pratico.

Non forniamo solo il sensore a clip per l'orecchio SpO2, ma anche il connettore può essere personalizzato. Ad esempio [Cavo per elettrodi di monitoraggio EEG ECG a più conduttori](#), che con cavo per elettrodi eeg attivo a 8 canali e cavo passivo eeg.

Qualsiasi richiesta di questa clip per orecchio del sensore della sonda SpO2 con cavo maschio jack audio, non esitate a contattarci.

Foto del prodotto:





Informazioni sull'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.