

Parametri del prodotto

nome del prodotto	Molla in metallo nichelato da 4,0 mm Due bottoni a pressione
Connettore	Bottone a pressione femmina da 4,0 mm
Dimensione scatto	3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
Colore	Argenteo
Attrezzature applicate	Elettrodo ECG, dispositivo medico, scheda PCB, bottoni automatici in metallo, accessorio per indumenti,
Funzione	M servizi sanitari educativi
MOQ	100 PZ

Questo [tipi di bottoni a pressione in metallo rivetti di fissaggio bottone a pressione](#) sono utilizzati per accessori di abbigliamento, pelle, dispositivo di massaggio, macchina ecg e così via, con dimensioni di 4,0 mm e bottone a pressione in ottone a 2 parti.

Inoltre, abbiamo anche altri snap ecg stEard, che potrebbero adattarsi alla dimensione della scheda PCB di 3,5 mm / 4,0 mm / 5,0, ad esempio [elettrodo femmina a bottone automatico con 3 griffe](#) and [Pulsanti a scatto ECG femmina placcati in nichel da 4,0 mm 5,0 mm.](#)

Quando hai bisogno di questi pulsanti a scatto per elettrodi ecg, potrebbe essere necessario anche il cavo dell'elettrodo, come il [Grabber clip al filo conduttore del pulsante a scatto ecg.](#) Per maggiori dettagli sul pulsante ecg sanp che hai chiesto, non esitare a contattarci.

Foto del prodotto:





Informazioni sull'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine campione prima di ordinarne altri?

A: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, il campione personalizzato deve essere addebitato al costo di installazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bonifico Bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.